

HYDAC

metalican fars

Tel: 07138331212

Mob: 09362082933

Mail: metalican_fars@yahoo.com



metalicanfars.com

HYDAC 0160 R 010 ON -SFREE فيلتر المنت
متریال نامبر 1299822



توضیحات:

1. نوع این المنت فیلتر از سری R می باشد که نشان میدهد این فیلتر، مربوط به خط برگشت است.
2. سایز کفشک های این فیلتر هیدرولیک R 010 0160 هیداک، 0160 می باشد که طبق استاندارد شرکت هیداک این کد نشان دهنده قطر خارجی و قطر داخلی و تیپ کفشک بالایی و پایینی این فیلتر است.
3. متریال اصلی قسمت توری این فیلتر با کد ON نشان داده شده، که مشخص کننده مش استفاده شده شرکت HYDAC برای این فیلتر، از نوع Optimicron low pressure می باشد.
4. لوازم آب بندی (اورینگ) این فیلتر روغن هیداک R 010 0160 از جنس NBR می باشد.
5. دقت فیلتراسیون مش این فیلتر هیدرولیک با عدد 010 نشان داده شده که مشخص میکند دقت مش فیلتر این مدل برابر با 10 میکرون می باشد.



مشخصات:

Element type:R – return line elements

Size:0160

Filter material, element:ON=Optimicron low pressure

Sealing material:NBR=NBR (Perbunan)

Filtration rating:10



استاندارد:

فیلترهای خط برگشت:

فیلترهای خط برگشتی (ورژن المنت "R")

فیلترهای خط برگشت به DIN 24550 (ورژن المنت "RN")

در فیلترهای خط فشار طبق استاندارد API 614 (ورژن المنت "A")

فیلترهای مکش خط برگشت: فیلترهای مکش خط برگشت RKM (ورژن المنت

"RK")

استاندارد حفظ آلودگی و عملکرد فیلتراسیون یک المنت (به استثنای مدل های: کاغذ

P، P/HC، مش سیمی V، W/HC، W و SUPERABSORBER AM) طبق استاندارد

جهانی ISO 16889 تثبیت شده و توسط شرکت هیداک ارائه می شوند.

شرایط تست گرد و غبار برای این المنت ها طبق استاندارد (ISO MTD) تعریف شده

است.

معرفی روغن هایی که سازگاری با المنت فیلترهای OPTIMICRON را دارا هستند

سازگاری با سیالات هیدرولیک طبق استاندارد ISO 2943

● روغن های هیدرولیک H تا HLPD DIN 51524

● روغن های روانکاری طبق استانداردهای ، ACEA DIN 51515، API ، DIN 51517

ISO 6743

● روغن های کمپرسور طبق استاندارد DIN 51506

● سیالات عامل زیست تخریب پذیر VDMA 24568 HETG، HEES، HEPG

● سیالات مقاوم در برابر آتش HFA، HFB، HFC و HFD



متریال:

روکش بیرونی با لوگوی هیداک چاپ شده است.

از آنجایی که روکش بیرونی را می توان با آرم مشتری چاپ کرد، به عنوان یک تبلیغ عمل می کند و حتی در شرایط آلوده کاملاً خوانا باقی می ماند.

لایه روکش بیرونی آزمایش شده و پلاستیک بسیار مقاوم در برابر پارگی دارد، محافظت و افزایش عمر فیلتر را به عهده دارد و همچنین زاویه ورود جریان سیال بر روی مش های فیلتر را بهبود بخشیده و یکنواخت میکند و از بد فرم شدن مش های المنت فیلتر جلوگیری میکند.

OPTIMICRON® (ON) (احتیاط: تبدیل مداوم از BETAMICRON® (BN4HC) به OPTIMICRON® (ON) شناسه: ON

شناسه: ON

متریال فیلتر: GLASS FIBRE یا الیاف شیشه (پشم شیشه ای)، MULTI-LAYER SUPPORT یا ساپورت چند لایه

دقت فیلتراسیون: 1 و 3 و 5 و 10 و 15 و 20 میکرون

حداکثر فشار کاری: 20 بار

جهت جریان سیال: بیرون به داخل

ورژن المنت: سری D و R

تیپ المنت: یکبار مصرف و غیر قابل شستشو

شماره بروشور: 7.224../..



contact us



Phone

mob: + 9 8 9 3 6 2 0 8 2 9 3 3

Office: + 9 8 7 1 3 8 3 3 1 2 1 2



Mail

Metalican_fars@yahoo.com

Info@metalicanfars.com



Website

W W W . M E T A L I C A N F A R S . C O M



Address

شیراز، بلوار امیرکبیر، خیابان شهید فرزدقی

جنب کوچه ۱۰، مجتمع تجاری مهدی یار، واحد ۱۶

کد پستی: ۷ ۱ ۷ ۸ ۷ ۱ ۵ ۳ ۷ ۶